

# Stepp-On Plattformduschen

## Modell 24-7400

### PRODUKTINFORMATIONSBLATT

#### **Körper- und Augen-/Gesichtsduchenkombination, frostsicher. Mit Bodenrahmen für oberirdischen Anschluss.**

Körper- und Augenduschenkombination, FROSTSICHER, mit Bodenrahmen und Trittrost für Fußbedienung, für oberirdischen Anschluss geeignet.

Bestehend aus einem frostsicheren Absperrventil mit Körperdusche, Augen-/Gesichtsduche, für Fuß- und/oder Handbetätigung, montiert im Standrohr der Körperdusche, Bodenrahmen mit Trittrost.

Der Trittrost (600 x 800 mm) ist mit einem „triangelförmig“ angeschlossenen Kabel mit der Druckplatte des frostsicheren Absperrventils verbunden. Wenn man auf dem Trittrost steht, öffnet man automatisch das frostsichere Absperrventil und die Augendusche wird aktiviert. Die Körperdusche hat ein separates 1" Kugelabsperrventil mit Bedienarm. Die Augen-/Gesichtsduche kann so, ohne die Körperdusche zu aktivieren, benutzt werden.

Falls der Trittrost zufällig blockiert ist, kann das frostsichere Absperrventil immer manuell bedient werden, indem man die Druckplatte nach unten drückt, und es bleibt geöffnet, bis die Druckplatte zurückgesetzt wird. Augen-/Gesichtsduche, ausgeführt in schlagfestem ABS mit zwei Düsen, die mit einem weichen Luft injizierten Sprühstrahl, der effektiv und ohne hinderliche Nebenerscheinungen spült, eine mehr als ausreichende Wassermenge geben, 2 Staubdeckel.

Das 1" Absperrventil der Körperdusche, mit vollständigem Durchlass, das im horizontalen Rohr an der Oberseite montiert ist, wird mit dem Bedienarm geöffnet, indem man ihn nach unten zieht und bleibt während des Gebrauchs geöffnet.

Das 1" Absperrventil ist nicht selbstschließend und schließt sich wieder, indem man den Bedienarm in seine ursprüngliche Lage zurücksetzt.

Der Brausekopf der Körperdusche ist aus schlagfestem ABS gefertigt.

Das frostsichere Absperrventil hat eine separate, nicht wasserführende Bedienungssäule und ist so konstruiert, dass das Schließen des Absperrventils nach und nach und langsam verläuft. Wasserschlag in den Trinkwasserleitungen wird hierdurch in wichtigem Maße verhindert. Das frostsichere Absperrventil ist nicht selbstschließend, damit man mit der Druckplatte die Wasserzufuhr wieder abschließen kann. Wenn das passiert ist, schließt die Wasserzufuhr und entleert das Standrohr über die 5 Drainageöffnungen an der Unterseite des frostsicheren Absperrventils und macht das Ganze wieder wasserfrei. Nach der Installation bleibt das komplette Innenwerk des frostsicheren Absperrventils einfach herausnehmbar, ohne viel Demontearbeiten.

Steendam lab furnishing supplies, Lichterweg 31, 8042 PW ZWOLLE

Tel: +31 (0) 38 4215522 • E-Mail: [info@steendam.nl](mailto:info@steendam.nl) • Internet: [www.steendam.nl](http://www.steendam.nl)

Version Juni 2014

# Stepp-On Plattformduschen

## Modell 24-7400

### PRODUKTINFORMATIONSBLATT (FORTSETZUNG)

#### **Körper- und Augen-/Gesichtsduchenkombination, frostsicher. Mit Bodenrahmen für oberirdischen Anschluss.**

##### ***Technische Beschreibung:***

Stopp-Regelhahn: Messing verchromt.

ABS Augen-/Gesichtsduche.

ABS Brausekopf.

1" Kugelabsperrventil: Messing verchromt.

Hebel, Zugfeder, Bedienarm und Bodenrahmen: Edelstahl.

Trittrost, Rohr und Anschlüsse: thermisch verzinkt

Komplett mit Piktogrammschild.

##### ***Frostsicheres Absperrventil:***

2" Außenrohr, 1" Innenrohr und Druckplatte: thermisch verzinkt,

Gehäuse, Kappe und Innenwerk: Messing.

Bedienungsspindel und Rohrklemme: Edelstahl.

*Absperrventil ist frostsicher, wenn Zuleitung mit „heat tracing“ ausgestattet ist.*

##### **Anschluss:**

**1 1/4" BSP.**

##### **Wasserdruck mindestens:**

**1 bar.**

##### **Kapazität:**

**Körperdusche: ca. 80 ltr./min. bei 2 bar.**

**Augendusche: ca. 14 ltr./min. bei 2 bar.**

##### **Erfüllt EN 15154**

*Technische Änderungen vorbehalten.*

Steendam lab furnishing supplies, Lichterweg 31, 8042 PW ZWOLLE

Tel: +31 (0) 38 4215522 • E-Mail: [info@steendam.nl](mailto:info@steendam.nl) • Internet: [www.steendam.nl](http://www.steendam.nl)

Version Juni 2014